



85345131



## KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Empfohlene Montagehöhe | 1,10 - 1,10 m |
| Montagehöhe            | 1,10 - 1,10 m |

#### Einstellungen

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Unterstützten Einstellmodus | quicklink |
| Minimale Einschaltzeit      | 1 s       |

#### Funktionen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Maximale Einschaltzeit | 180 min |
|------------------------|---------|

#### Konnektivität

|                        |    |
|------------------------|----|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Ja |
|------------------------|----|

#### Lieferumfang

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Busankopplung inklusive | Ja |
|-------------------------|----|

#### Beleuchtung

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Ansprechhelligkeit einstellbar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

#### Erfassung

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Erfassungswinkel einstellbar | 45 - 90 ° |
| Erfassungswinkel horizontal  | 90 - 180  |

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

#### Werkstoff

|           |             |
|-----------|-------------|
| Werkstoff | Thermoplast |
|-----------|-------------|

#### Texte

|          |   |
|----------|---|
| Funktion | Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen<br>Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation<br>Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste<br>Mit Tastensperre<br>Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden<br>Resetfunktion (Auf Werkseinstellung) |
|----------|---|

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|