



ZAK155A

Kabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 155, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1560 mm
Breite	583 mm
Tiefe	277 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Ja
----------------------------	----

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Ja
Mit Standfuß	Nein

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Werkstoff

Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
-----------	---------------------------------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2

Konnektivität

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----