



ZAL135PH

**Verteilersäule, Baureihe 135, Montageplatte (300 mm x 420 mm)**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1350 mm
Breite	360 mm
Tiefe	360 mm

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Konnektivität**

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Ja
----------------------------	----

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Ja
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

