



UKK190382

Vertikalkrümmter 2-zügig aus Stahlblech zu UK 190x38mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 38 mm |
| Breite | 190 mm |
| Länge | 200 mm |
| Mass a | 38 mm |
| Mass b | 190 mm |

Ausstattung

| | |
|-------------------|----------|
| Richtungsänderung | Vertikal |
| Kammeranzahl | 2 - 2 |

Funktionen

| | |
|---|------|
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | Nein |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | Ja |

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

