



FZ011NM

Vrata, perforirana, lijeva, multimedija za univers IP3X 800x800mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	769 mm
Širina	248 mm
Dubina	12 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Vrsta vrata ormara	Perforirana vrata
Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Broj brava	0

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Praškasto ofarbano

Arhitektura

Položaj vrata ormara	Lijevo
----------------------	--------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP3X
Vrsta zaključavanja	Bravica

Oprema

Broj sekcija u širinu	1
-----------------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da