



FWB33D1

Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 108PLE, 3x3Reihen 500x800x161mm, leer ohne Tür

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Höhe                     | 500 mm |
| Breite                   | 800 mm |
| Tiefe                    | 165 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm   |

**Sicherheit**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Schutzart IP       | IP30            |
| Schutzklasse       | Schutzklasse II |
| Schliessungstyp    | Ohne Schloss    |
| Stossfestigkeit IK | IK09            |

**Ausstattung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Felder                           | 3 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 6 |

**Installation, Montage**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Montage auf                | Aufputz |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiss         |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

**Ausstattung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 3 |
|---------------|---|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 0    |
| Anzahl der Schlösser         | 0    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|