



FWB33D1

Coffret FWB, univers, 3rang. 108mod. IP30 cl.II vide sans porte, 500x800x161mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|  |        |
|--|--------|
| Hauteur                                    | 500 mm |
| Largeur                                    | 800 mm |
| Profondeur                                 | 165 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm   |

##### Sécurité

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP30         |
| Classe de protection    | Classe II    |
| Type de verrouillage    | Sans serrure |

##### Equipement

|  |   |
|--|---|
| Nombre de travée de large                | 3 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 6 |

##### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Montage                     | En saillie |
| Adapté à un usage extérieur | Non        |

##### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Blanc pur     |
| Code RAL              | 9010          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière               | Acier         |

##### Equipement

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 3 |
|----------------|---|

##### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 0   |
| Nombre de serrure de la porte  | 0   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

##### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|