



EER2333020

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

##### Napětí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 250 - 250 V |
|------------------|-------------|

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiál

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Barva            | Dopravní červená |
| Kód RAL          | 3020             |
| Povrchová úprava | Matná            |
| Materiál         | Termoplast       |
| Povrch           | Neošetřený       |

##### Rozměry

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Výška                                              | 90 mm |
| Šířka                                              | 45 mm |
| Hloubka                                            | 40 mm |
| Počet jednotek                                     | 2     |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 45 mm |

##### Konektivita

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Druh montáže | Rastec 45®<br>Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu |
|--------------|----------------------------------------------------------|

##### Vybavení

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | Uzemňovací kolík |
| Otočná středová vložka                  | Ano              |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne               |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ano              |
| Se signálním světlem                    | Ne               |

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 4 |
|--------------|---|

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

##### Funkce

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
|--------------------------|----|

##### Texty

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Potisk  | Bez potisku                               |
| Kryt    | Žádný kryt                                |
| Ochrana | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |