




WHT73009Q



kallysto Aufputz komplett mit KNX-BUS: TFT-Raumtemperaturregler Braun

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
Stromaufnahme Betrieb	25 mA

Funktionen

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktor	Ja
DCF77 Empfänger integriert	Nein
Parallel Betrieb möglich	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja

Werkstoff

Werkstoff Gruppe	Kunststoff
Farbe	Braun
RAL Nummer	8014

Abmessungen

Abmessungen	88 x 88 mm
Einbautiefe	0 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK04
Schutzart IP	IP21

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)

Spannung

Hilfsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Texte

Funktion	Mit Tastensperre Mit Ferienschaltung Mit Frostschutzfunktion
Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler Komfort-, Standard- und Nachttemperatur Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung
Montageart	Für Einzelmontage Für senkrechte Montage Für Wandmontage
Anschluss	Mit zusätzlichem Anschluss für externen Fussbodentemperatur-/Fernfühler

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----