



EHZ363WA

eHZ EDL DS-Wirkverbrauchszähler, Klasse A, Standardausführung

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart

3P+N

Kapazität

Anzahl Module

5

Konnektivität

Anschlussart

Direktanschluss

Abmessungen

Höhe

135 mm

Breite

90 mm

Tiefe

93 mm

Messung

Messsystem

Direktmessung

Strommessbereich

0,1 - 60,0 A

Mess Spannungsbereich L-N

230 - 230 V

Mess Spannungsbereich L-L

230 - 400 V

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung

4

Funktionen

Genauigkeitsklasse

0.01

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP51

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-25 - 60 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA

0,20 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

0,35 W

Frequenz

Frequenz

50 - 50 Hz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja