



KDN180B

Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Architektur

Polanzahl 1

Abmessungen

Länge 1000 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} 4500 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 415 - 415 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module 57

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja