



KDN180B



Fasskena 1-fas, 6mm<sup>2</sup>,57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

Märkström	80 A
-----------	------

##### Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

##### Dimensioner

Längd	1000 mm
-------	---------

##### Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp	4500 V
------------------------------------	--------

Märkdriftspänning Ue	415 - 415 V
----------------------	-------------

##### Anslutning

Area solid ledare	16 mm <sup>2</sup>
-------------------	--------------------

Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel
---------------------------	---------------------

##### Kapacitet

Antal moduler	57
---------------	----

##### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----