



KDN180A

**Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 16mm<sup>2</sup> 80A 12 Module**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 80 A

**Architektur**

Polanzahl 1

**Abmessungen**

Länge 210 mm

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit U<sub>imp</sub> 4500 V

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 415 - 415 V

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm<sup>2</sup>

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

**Kapazität**

Anzahl Module 12

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja