



KDN180A

Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Architektur

Polanzahl 1

Abmessungen

Länge 210 mm

Spannung

Stossspannungsfestigkeit 4500 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 415 - 415 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module 12

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja