



KDN180A

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 16mm² 12M

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 80 A

Architektura

Liczba biegunów 1

Wymiary

Długość 210 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} 4500 V

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 415 - 415 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 16 mm²

Typ złącza/wtyku Szyna zbiorcza fazowa z widełkami

Pojemność

Liczba modułów 12

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak