



KDN180A

**Hřebenová přípojnice 1P, 16mm<sup>2</sup>/12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 80 A

**Architektura**

Počet pólů 1

**Rozměry**

Délka 210 mm

**Napětí**

Jmenovité impulzní výdržné napětí U<sub>imp</sub> 4500 V

Provozní napětí AC 415 - 415 V

**Připojení**

Průřez plného vodiče 16 mm<sup>2</sup>

Typ konektoru/zástrčky Fázová přípojnice s vidlicí

**Kapacita**

Počet modulů 12

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano