




KDN180A



Fasskena 1-fas, 16mm², 12moduler lång, För QuickConnect & skruvanslutning.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	80 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Dimensioner

Längd	210 mm
-------	--------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4500 V
-----------------------------------	--------

Märkdriftspänning Ue	415 - 415 V
----------------------	-------------

Anslutning

Area solid ledare	16 mm ²
-------------------	--------------------

Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel
---------------------------	---------------------

Kapacitet

Antal moduler	12
---------------	----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----