



KDN180A

Шина фазна 1P 16мм² 12М

Технічні характеристики

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 80 A |
|-------------------|------|

Архітектура

| | |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 1 |
|-------------------|---|

Розміри

| | |
|---------|--------|
| Довжина | 210 mm |
|---------|--------|

Напруга

| | |
|---|--------|
| Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp} | 4500 V |
|---|--------|

| | |
|---|-------------|
| Номинальна робоча напруга змінного струму | 415 - 415 V |
|---|-------------|

Під'єднання

| | |
|---|--------------------|
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 16 mm ² |
|---|--------------------|

| | |
|---------------------|---------------------|
| Тип роз'єму/штекера | Фазна шина з вилкою |
|---------------------|---------------------|

Ємність

| | |
|-------------------|----|
| Кількість модулів | 12 |
|-------------------|----|

Sustainability

| | |
|--------------|-----|
| Без галогену | Так |
|--------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|