



KDN181B

Шина фазна 1P 16мм² 37М (L1+Н...)

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм 80 A

Архітектура

Кількість полюсів 1

Розміри

Довжина 1000 mm

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp} 4000 V

Номинальна робоча напруга змінного струму 415 - 415 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника 16 mm²

Тип роз'єму/штекера Фазна шина з вилкою

Ємність

Кількість модулів 57

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так