



WH27841103C

**kallysto.pro UP KLK komplett: Druckschalter S1(3+3) + StDo Typ 13 Lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Abmessungen	94 x 94 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Duroplast
Glanzgrad	Matt

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein

**Texte**

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja