



WH11120405B



basico encastré 77x77mm: Interrupteur S6, Plaque de fixat. + disque frontal Noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL

9005

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

Traitements de surface

Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
------------	------------

Profondeur de montage

13.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

34 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK

IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage

Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

Type de commutation

Permutateur

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----