



B04725

### Pedro coffret polyester étanche IP66 05 Porte hublot

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Oui        |
| Montage sur                 | En saillie |

##### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 4   |
| Nombre de rangées         | 4   |
| Avec fermeture            | Oui |
| Borne à conducteur neutre | Non |

##### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 96 |
|-------------------|----|

##### Dimensions

|            |           |
|------------|-----------|
| Hauteur    | 654,60 mm |
| Largeur    | 542,40 mm |
| Profondeur | 264,50 mm |

##### Couvercle, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 2 |

##### Dimensions

|                    |    |
|--------------------|----|
| Largeur en modules | 24 |
|--------------------|----|

##### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
|--------------------------------|-----|

##### Connectivité

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Type de montage | En saillie |
|-----------------|------------|

##### Matériau

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Matériau | Polyester renforcé de fibre de verre |
| Code RAL | 7035                                 |
| Couleur  | Gris                                 |

##### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Non |
| Plaque de montage incluse | Non |

##### Matériau

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Oui |
|---------------------------------------|-----|

##### Sécurité

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de protection      | Classe II                               |
| Résistance aux chocs IK   | IK10                                    |
| Classe de protection (IP) | IP66                                    |
| Type de verrouillage      | Serrure à triangle male 7 mm<br>Par clé |
| Test au fil incandescent  | 960 °C                                  |

##### Durabilité

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|