




80040002



Sběrníková spojka, vestavná, KNX

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF	Ne
Druh montáže	Upevnění příchýtkou Šroubovací přípojka

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Napětí

Provozní napětí nad sběrníci	21 - 32 V
------------------------------	-----------

Rozměry

Vestavěná hloubka	32 mm
-------------------	-------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Texty

Ochrana	S ochrannou klapkou proti prachu pro uživatelské rozhraní (AST)
Teplota	Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----