



80040002



## Β.ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ (BUS COUPLER) KNX ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS  
easy

#### Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια  
Σύνδεση με βίδες

#### Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

#### Υλικά

Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

#### Κείμενο

Ασφάλεια Με περύγιο προστασίας έναντι σκόνης για την επιφάνεια  
εργασίας χρήστη (AST)

Θερμοκρασία Πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι