



80040002



Busskopplare, 1930, R.classic, easy KNX, insats med fästklor

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS
easy

Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Anslutning

Typ av montering Klor
Skruvanslutning

Spänning

Driftspänning över buss 21 - 32 V

Installation, montering

Montering Infälld montering

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 32 mm

Material

Material Metall
Plast

Text

Avsäkring Med dammskyddsfläp för användargränssnitt (AST)

Temperatur Extra anslutning för extern temperatursensor

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja