



80040011



**Sběrníková spojka, vestavná, 10 ks, KNX**

**Technické vlastnosti**

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení ETS  
easy

**Konektivita**

Se sběrníkovým systémem KNX RF Ne

Druh montáže Upevnění příchýtkou  
Šroubovací přípojka

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - 45 °C

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Napětí**

Provozní napětí nad sběrníci 21 - 32 V

**Rozměry**

Vestavěná hloubka 32 mm

**Materiál**

Materiál Kov  
Umělá hmota

**Texty**

Ochrana S ochrannou klapkou proti prachu pro uživatelské rozhraní (AST)

Teplota Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano