



WE023T

Interrupteur va-et-vient à voyant Essensya Titane

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Titane
 Code RAL 9006
 Finition Satiné
 Matériau Polycarbonate (PC)
 Traitement Laqué

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 75 x 70 mm
 Profondeur de montage 37 mm
 Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Textes

Éclairage Avec mode de fonctionnement éclairage et signalisation
 Bouton poussoir No

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui
 Conforme à la directive RoHS Oui