



WH20250800H

kallysto face 60x60mm pour: Délect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande Enjoliveur

#### Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 29 mm

#### Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

#### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

#### Textes

Inscription Sans inscription

#### Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

#### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui