



WH20250800A

kallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Weiss

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor

Bewegungsmelder

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Abmessungen

Breite

60 mm

Einbautiefe

20 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

Werkstoff

Farbe

Ultraweiss

Werkstoff

Polycarbonat (PC)

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Installation, Montage

Montage auf

Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja