



FZO10NV

Porte,univers, droite, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 800x550mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	769 mm
Largeur	519 mm
Profondeur	12 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Butée de porte
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Sécurité

Indice de protection IP	IP3X
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

Equipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----