



FP05TN2

univers Obudowa naścienna IP44/I 1550x1300x205

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	1550 mm
Szerokość	1300 mm
Głębokość	205 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Blokada na pręt
Odporność na uderzenie IK	IK09

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	5
Liczba otworów płyty kołnierzej	10

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	10
---------------	----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	400 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----