



168055

LED-Modul Q.7 Down Light Beleuchtung

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

Abmessungen

Höhe 95 mm

Breite 95 mm

Tiefe 6,50 mm

Leistung

Stromaufnahme 6 mA

Installation, Montage

Montage auf Modul Einsatz 230V AC

Werkstoff

Farbe Transparent

Beleuchtung

Art der Lampe LED nicht austauschbar

Texte

Beleuchtung Zusatznutzen durch Kombination von 230 V Einsätzen mit einem Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung

Montageart Klemmbefestigung

Anschlussart Mit Wago Klemme zur Verdrahtung

Verdrahtung Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung

Geeignet für

Q.x