



168055

LED-Modul Q.7 Down Light Beleuchtung

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Abmessungen

Höhe	95 mm
Breite	95 mm
Tiefe	6,50 mm

Leistung

Stromaufnahme	6 mA
---------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Modul Einsatz 230V AC
-------------	-----------------------

Werkstoff

Farbe	Transparent
-------	-------------

Beleuchtung

Art der Lampe	LED nicht austauschbar
---------------	------------------------

Texte

Beleuchtung	Zusatznutzen durch Kombination von 230 V Einsätzen mit einem Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung
Montageart	Klemmbefestigung
Anschlussart	Mit Wago Klemme zur Verdrahtung
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung

Geeignet für

Berker Q.x
