



WH20250804H

kallysto face 60x60mm pour: Délect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Anthracite

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Enjoliveur

Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 29 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Textes

Inscription Sans inscription

Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui