



WH20250804A

kallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Anthr.

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor Bewegungsmelder

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Abmessungen

Breite 60 mm

Einbautiefe 20 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Werkstoff

Farbe Anthrazit

Werkstoff Polycarbonat (PC)

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Installation, Montage

Montage auf Unterputz