



LNH2224MK

**Mespatroon NH2C 224 A 500 V gG combimelder, geïso. opgestelde trekoren**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Afschakelkarakteristiek gG

**Zekering**

Zekeringsgrootte NH2C

Kenmerken zekering gG

**Spanning**

Type voeding AC

Nominale spanning  $U_e$  500 - 500 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 500 - 500 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 224 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Geïsoleerd Ja

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. kortsluitafschakelvermogen  $I_{cn}$  volgens IEC 60898-1 120 kA

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 19,20 W

**Afmetingen**

Hoogte 150 mm

Breedte 39 mm

Diepte 72,5 mm

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja