



ZAK100GA

Kabelverteilerschrank Gr.0/1005, mit SaS 4xCu 30x6mm, 1005x585x315mm (HxBxT)

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1005 mm
Breite	585 mm
Tiefe	315 mm

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Ja
Mit Standfuß	Nein

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Werkstoff**

Werkstoff	Glasfaser verstärkter Kunststoff
-----------	----------------------------------

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2

**Architektur**

Polanzahl	4
-----------	---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

**Abbildungen | Zeichnungen**

