




WH20250807H

kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Beige

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zentralstück
-----------------------	--------------

Werkstoff

Farbe	Beige
RAL Nummer	1015
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	29 mm

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Geeignet für

kallysto Aufputz / kallysto Unterputz	
---------------------------------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja