



ZAL101

Polyester verdeelkast, grootte 1/1005, leeg, 1005x780x315 mm

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	1005 mm
Breedte	780 mm
Diepte	315 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm
Slagvastheid IK	IK10

##### Samenstelling

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	0

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester

##### Samenstelling

Aantal verdelerrijen	5
----------------------	---

##### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deur/deksel is transparant	Nee

##### Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

##### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

