



LT252U

**Sicherungsunterteil NH2 3x400A Sammelschiene 40mm Universalanschluss M10**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	400 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A
	200 A
	224 A
	250 A
	315 A
	355 A
	400 A
	300 A

**Sicherung**

Sicherungsgröße	NH2
-----------------	-----

**Architektur**

Polanzahl	3
-----------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Ausgang	M10 Anschluss
Anschluss-/Steckertyp Eingang	M10 Anschluss

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	8 - 8 Nm
Montage auf	Sammelschienensystem
Vertikale Montage möglich	Ja

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	70 W
---------------------------------------	------

**Spannung**

Isolationsspannung $U_i$	1000 V
--------------------------	--------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja