




LT252U

NH2 pojistkový sokl 3 x 400 A na přípojnice rozteče 40 mm, M10

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	400 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A
	200 A
	224 A
	250 A
	315 A
	355 A
	400 A
	300 A

Pojistka

Velikost pojistky	NH2
-------------------	-----

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Připojení

Typ výstupu konektoru/zástrčky	Svorka M10
Typ vstupního konektoru/zástrčky	Svorka M10

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	8 - 8 Nm
Montáž	Systém přípojníc
Možnost vodorovné montáže	Ano

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	70 W
--	------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
---------------------------	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano