



WH20250809H

**kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Zentralstück
-----------------------	--------------

**Werkstoff**

Farbe	Braun
RAL Nummer	8014
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	29 mm

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

**Geeignet für**

kallysto Aufputz / kallysto Unterputz
---------------------------------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja