



WH20250809H

kallysto face 60x60mm pour: Délect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Brun

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Enjoliveur

##### Matière

Couleur Marron

Code RAL 8014

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 29 mm

##### Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

##### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

##### Textes

Inscription Sans inscription

##### Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui