



SRT02505A

Transformateur de Courant ouvrant SC1 250/5A 0,7VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

1

Puissance

Puissance

0,70 VA

Puissance dissipée totale sous IN

4,08 W

Dimensions

Diamètre de l'ouverture

18,50 mm

Hauteur

72,70 mm

Largeur

44,50 mm

Profondeur

62,20 mm

Hauteur de l'ouverture

11 mm

Largeur de l'ouverture

18,50 mm

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement

3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-20 - 55 °C

Température de stockage/transport

-20 - 70 °C

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Courant électrique

Courant max au primaire

250 A

Courant Max au secondaire

5 A

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

Platine de fixation