



SRT02505A

Trasf. di Corrente apribile SC1 250/5A 0,7VA Classe 1 18,5mm - Lungh. cavo 2m

Caratteristiche tecniche

Funzioni

Classe di precisione

1

Potenza

Potenza

0,70 VA

Potenza dissipata totale

4,08 W

Serie

Diametro di apertura

18,50 mm

Altezza

72,70 mm

Larghezza

44,50 mm

Profondità

62,20 mm

Altezza di apertura

11 mm

Larghezza dell'apertura

18,50 mm

Frequenza

Frequenza

50 - 60 Hz

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui

3000 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-20 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto

-20 - 70 °C

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

Corrente

Corrente massima primario

250 A

Intensità massima del secondario

5 A

Installazione, montaggio

Montaggio su

Guida DIN

Piastra di montaggio