



SRT02505A

**Proudový transformátor s děleným jádrem 250/5 0.7VA, třídy 1, necejchovaný**

**Technické vlastnosti**

**Funkce**

Třída přesnosti	1
-----------------	---

**Výkon**

Výkon	0,70 VA
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	4,08 W

**Rozměry**

Průměr otvoru	18,50 mm
Výška	72,70 mm
Šířka	44,50 mm
Hloubka	62,20 mm
Výška otvoru	11 mm
Šířka otvoru	18,50 mm

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Napětí**

Jmenovité izolační napětí	3000 V
---------------------------	--------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-20 - 55 °C
Skladovací/přepravní teplota	-20 - 70 °C

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Elektrický proud**

Maximální intenzita pro primární	250 A
Maximální intenzita sekundárního	5 A

**Instalace, montáž**

Montáž	Lišta DIN Montážní deska
--------	-----------------------------