



WH25100100C



kallysto line UP komplett: Druckschalter S1(3+3) Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Ultraweiss

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Kenzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Mit Krallenbefestigung Nein

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 92 x 92 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

Durchmesser 60 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckklemme

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja