



UKK190282

**Vertikalkrümmter 2-zügig aus Stahlblech zu UK 190x28mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	28 mm
Breite	190 mm
Länge	200 mm
Mass a	28 mm
Mass b	190 mm

**Ausstattung**

Richtungsänderung	Vertikal
Kammeranzahl	2 - 2

**Funktionen**

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	Ja

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

