



UKK190282

tehalit.UK Narożnik pionowy 2-komorowy 190x28mm stal

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	28 mm
Szerokość	190 mm
Długość	200 mm
Wymiar a	28 mm
Wymiar b	190 mm

Sprzęt

Zmiana kierunku	Pionowy
Liczba przegród	2 - 2

Funkcje

Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych	Nie
Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogowe	Tak

Materiały

Materiał	Stal
Kolor	Ocynkowane
Obróbka	Ocynkowany

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

