



UKK190282

Ohybový díl podlahového kanálu o šířce 190 mm a výšce 28 mm 2-komorový

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	28 mm
Šířka	190 mm
Délka	200 mm
Měření a	28 mm
Měření b	190 mm

Vybavení

Změna směru	Vertikální
Počet oddílů	2 - 2

Funkce

Vhodné pro podlahové žlaby shora uzavřené	Ne
Vhodné pro zapuštěný podlahový kanál	Ano

Materiál

Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkované

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

